

## iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96BBM50



### Sonderzubehör

LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10DXA00 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10DXU00 Standard Umluftset, LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Kamins: .....	583-912/583-1022 mm
Geräthöhe: .....	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	12.8 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	372 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	441 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	337 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	604 m³/h
Max. Luftmenge: .....	372 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242003804933
Anschlusswert: .....	220 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage



## iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96BBM50

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:372m³/h
- Intensivstufe:604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:337m³/h
- Intensivstufe:441m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:70dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Box-Design
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal

- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


#### Technische Info

- Mindestabsicherung: 10 A.
- Spannung 220 - 240 V. Frequenz 50 Hz.


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 90 cm,  
Edelstahl  
LC96BBM50

Maßzeichnungen



(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

