

## RAU

### établi de groupe

#### Serie 4000

hauteur x largeur x profondeur 840 x 2700 x 2340 mm, plateau de table en hêtre, avec huilage verni, hexagonal, longueur bordure 1350 mm, force 1000 kg, exécution du châssis 6 conteneurs, équipement : par bloc 5 tiroirs, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



# RAU.

5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 148783



## RAU Établi Serie 4000

établi de groupe

- hauteur x largeur x profondeur 840 x 2700 x 2340 mm
- plateau de table en hêtre, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- hexagonal, longueur bordure 1350 mm
- force 1000 kg
- exécution du châssis 6 conteneurs
- équipement : par bloc 5 tiroirs
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec poignée barre avec champ d'inscription
- verrouillable avec verrouillage centralisé



- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

## Détails techniques





type de meuble	table	Hauteur frontale 270 mm	6 pièce
type de table	établi	extension tiroir	90 %
forme	hexagonal	glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique
Exécution du bâti	6 conteneurs	verrouillable	oui
hauteur	840 mm	poignée	poignée barre avec champ d'inscription
largeur	2700 mm	matériau de plaque	hêtre
profondeur	2340 mm	surface de plaque	avec huilage verni
épaisseur de panneau	40 mm	matériau de châssis	acier
longueur de bord	1350 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
charge	1000 kg	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
équipement établi	par bloc 5 tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
nombre de tiroirs	30 pièce	roulant	non
Hauteur frontale 60 mm	6 pièce	livraison	démonté
Hauteur frontale 90 mm	6 pièce	garantie	5 années
Hauteur frontale 120 mm	6 pièce	Poids	435,34 kg
Hauteur frontale 180 mm	6 pièce		

## Accessoires

148769		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 60 - 90 mm
148770		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 120 - 150 mm
148771		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, convient pour hauteur frontale 180 - 360 mm
148772		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 60 - 90 mm, hauteur 40 mm
148773		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur 90 mm

148774		tapis de sol anti-dérapiage pour établi, largeur x profondeur 490 x 560 mm
148775		bloc d'alimentation hexagonal pour établi de groupe, hauteur x longueur de bordure 145 x 540 mm , en RAL7035 gris clair

### Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent