

bac à bec

Grip

hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 mm, en polypropylène en bleu, avec barre

lot 36 pièce

Numéro d'article: 149879



Bac à bec Grip

Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec



- hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 mm
- en polypropylène en bleu
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- avec barre
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

Détails techniques




| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|
| type de récipient | bac à bec | gerbable | oui |
| norme européenne | non | poignée | poignée encastrée avant et arrière |
| conducteur d'électricité | non | dispositif de support | barre |
| hauteur | 150 mm | résistance à la température | -20 °C à +80 °C |
| largeur | 200 mm | convient pour aliments | oui |
| profondeur | 350 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| hauteur intérieure | 140 mm | couleur | bleu |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|----------|---------------------------|
| largeur intérieure | 175 mm | taille | 4T - HxIxP 150x200x350 mm |
| profondeur intérieure | 295 mm | garantie | 5 années |
| matériau | polypropylène | Poids | 0,55 kg |
| soubassement | intérieur à picots | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 149892 |  | couvercle indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 200 x 350 mm, en transparent, avec poignées encastrées |
| 149898 |  | Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 200 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte |