

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 145 x 300 x 200 mm, capacité 5,5 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

lot 8 pièce

Numéro d'article: 203987



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit













bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 145 x 300 x 200 mm
- capacité 5,5 l
- force 25 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie




## Détails techniques

|                      |                |                                  |                                   |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de récipient    | bacs gerbables | soubassement                     | plein                             |
| norme européenne     | oui            | charge                           | 25 kg                             |
| capacité             | 5,5 l          | capacité de gerbage              | 500 kg                            |
| hauteur              | 145 mm         | couvercle                        | en accessoires (non compris)      |
| longueur             | 300 mm         | convient pour aliments           | oui                               |
| largeur              | 200 mm         | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau             | polypropylène  | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C                   |
| gerbable             | oui            | convient pour les convoyeurs à r | oui                               |
| emboîtable           | non            | couleur                          | bleu                              |
| pliable              | non            | garantie                         | 5 années                          |
| structure de cloison | plein          | Poids                            | 4 kg                              |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 101593 |    | Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir   |
| 101596 |   | Porte-étiquettes pour bac gerbable   |
| 102189 |  | Bac de rangement, pour bac gerbable 13 l, hauteur x longueur x largeur 120 x 86 x 73 mm, en polypropylène en jaune   |
| 508883 |  | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir   |
| 508892 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir   |
| 509425 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite   |
| 509428 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 120 x 1150 mm, épaisseur 10 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 530307 |  | Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal  |
| 531616 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite  |
| 789403 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc                    |
| 992484 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique |

Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |  |   |
| 229873 |  | <p>lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.</p>   |
| 529885 |  | <p>rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion</p> |