

## Kappes

### Armoire équipement

ErgoPlus®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, Avec tablettes, crochets, 3 crochets à droite, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



**KAPPES**



Numéro d'article: 520114



### Kappes Armoire équipement ErgoPlus®

Armoire équipement

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- structure en tôle d'acier
- porte à battants
- avec poignée tournante
- portes à recouvrement
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- Avec tablettes, crochets
- 3 crochets à droite
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 10 mm
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 





## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	Armoire équipement	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1950 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1000 mm	équipement armoire	tablettes, crochets
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	oui
charge tablette	80 kg	tablette à chapeaux	oui
soubassement	socle	tringle à vêtements	non
verrouillable	oui	type de porte	porte à battants
système de fermeture	serrure à cylindre	exécution porte	à recouvrement
matériau	tôle d'acier	angle d'ouverture de porte	200 °
tablette réglable au pas	10 mm	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	93 kg

## Accessoires

520121	·	tablette en acier pour armoire modulaire, pour armoire largeur x profondeur 1000 x 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge