



Product data sheet

Art nr.: 1361 Vatenroller

Transportmiddelen



Gelaste staalconstructie, bak van staalplaat, oliedicht gelast. Inwendige afm. Ø 630 mm voor 200 ltr. vaten. Rand 80 mm hoog. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide afm. 80 x 35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem. Voor het staande transport van stalen vaten.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
laadvlak lengte (mm)	630
laadvlak breedte (mm)	630
Totale hoogte (mm)	179
Wielen	Polyamide
Wielmaat (mm)	80 x 35
Uitvoering	geschlossen
Gewicht (kg)	15
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976013619