


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2572 Hekwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 beugels met verticale spijlen in een afstand van ca. 130 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	640
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1069
Totale breedte (mm)	709
Totale hoogte (mm)	1025
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Holz
Gewicht (kg)	42
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976025728