

Bild		
Modell	<b>Argus Serie B420</b>	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7"-CMOS-Sensor
	Auflösung	2304 x 1296 (3 Megapixel) bei 15 Bildern pro Sekunde
	Videokomprimierung	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 90° Vertikal: 47° Diagonale: 110°
	Infrarot-Nachtsichtgerät	Bis zu 10 Meter (33 Fuß); LED: 6 Stück/0,8 W/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Bildrate	Hauptstream: 10 fps - 15 fps (Standard: 15 fps) Substream: 10 fps - 15 fps (Standard: 15 fps)
	Code Rate	Hauptstream: 1024 Kbit/s - 2048 Kbit/s (Standard: 2048 Kbit/s) Substream: 64 Kbps - 256 Kbps (Standard: 192 Kbps)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
	Batterie	Wiederaufladbarer 17,2-Wh-Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und
Leistungsbedarf	Solar	Reolink Solarpanel (3W)
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt microSD-Karten bis zu 128 GB
	Reset-Taste	JA
	Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (Max.)	Schwenkbereich: 355°, Neigungsbereich: 140°
	Voreingestellte Punkte	32
W-lan	Drahtlosstandard	IEEE 802.11 b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	Drahtlose Sicherheit	WPA/WPA2
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, SMTP, NTP, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 12 simultane Datenströme (2 Haupt- und 10 Nebendatenströme)
Weitere Merkmale	Intelligenter Alarm	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung
	PIR-Erfassungsdistanz	Einstellbar bis zu 10 m (33 Fuß)
	PIR-Erfassungswinkel	120° horizontal
	Aufnahmemodi	Ausgelöste Aufzeichnung
	Zeitraffer	JA
	Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant; Alxea
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 %
	Wetterfest	IP65
Mechanisch	Abmessungen	Φ98 x 122 mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	472 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .
Modell	<b>Reolink Solar Panel Lite</b>	
Größe und Gewicht	Abmessungen	110,6 x 93,1 x 11 (mm)
	Kabellänge	270 mm
	Gewicht	79 g
	Schnittstelle	USB-Typ-C-Anschluss
Elektrische Parameter	Standardbetriebsspannung	5,4 V ±5 %
	Standardbetriebsstrom	375 mA ±5 %
	Ausgangsleistung	≥1,9W
Andere	Betriebstemperatur	-10°C ~+55°C (14°F~131°F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 % bis 90 %
	Wasserdicht	IP65
	Verlängerungskabel unterstützt	Maximal 2 Verlängerungskabel (USB-C)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	Zwei Jahre eingeschränkte Garantie. Support erhalten Sie unter <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> .