

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise

Hinweis:


Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung und hoher Seitenstabilität zu führen. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.

Beachten:

Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg

Zeichnungen



Artikelübersicht

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg

| Bestellnummer | A | A2 | A3 | B | H | L | L1 | Hub S | T = Nuttiefe | Tragkraft pro Paar kg | Schublادentiefe von - bis |
|---------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| K1566.0133 | 37 | 32 | 101 | 10 | 17 | 133 | 150 | 85 | 6-7 | 10 | 155 - 210 |
| K1566.0164 | 37 | 32 | 132 | 10 | 17 | 164 | 182 | 104 | 6-7 | 10 | 185 - 260 |
| K1566.0185 | 37 | 32 | 153 | 10 | 17 | 185 | 182 | 125 | 6-7 | 10 | 185 - 305 |
| K1566.0210 | 37 | 32 | 178 | 10 | 17 | 210 | 214 | 138 | 6-7 | 10 | 220 - 340 |
| K1566.0217 | 37 | 32 | 185 | 10 | 17 | 217 | 214 | 145 | 6-7 | 10 | 220 - 355 |
| K1566.0241 | 37 | 32 | 209 | 10 | 17 | 241 | 246 | 157 | 6-7 | 10 | 250 - 390 |
| K1566.0249 | 37 | 32 | 217 | 10 | 17 | 249 | 246 | 165 | 6-7 | 10 | 250 - 410 |
| K1566.0430 | 37 | 32 | 398 | 10 | 17 | 430 | 278 | 328 | 6-7 | 10 | 430 |
| K1566.0450 | 37 | 32 | 418 | 10 | 17 | 450 | 278 | 348 | 6-7 | 10 | 450 |
| K1566.0480 | 37 | 32 | 448 | 10 | 17 | 480 | 310 | 366 | 6-7 | 10 | 480 |

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 10 kg

Artikelübersicht

| Bestellnummer | A | A2 | A3 | B | H | L | L1 | Hub S | T = Nuttiefe | Tragkraft pro Paar kg | Schublادentiefe von - bis |
|-------------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|----------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| K1566.0500 | 37 | 32 | 468 | 10 | 17 | 500 | 310 | 368 | 6-7 | 10 | 500 |
| K1566.0550 | 37 | 32 | 518 | 10 | 17 | 550 | 342 | 424 | 6-7 | 10 | 550 |