

## Information produit

**02 02 180**

### Pince universelle à forte démultiplication

DIN ISO 5746



- 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards
- Avec tranchants (dureté d'environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions
- Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée
- Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment
- Tranchants longs pour câbles épais
- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

#### Informations générales

Réf.	02 02 180
EAN	4003773034896
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	240 g
Dimensions	180 x 47 x 22 mm
Norme	DIN ISO 5746
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 11,5 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	16,0 mm <sup>2</sup>

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*

