

Productinformatie

22 05 160

- Voor het buigen van draadogen
- Ronde, korte bekken, precisie geslepen
- Gladde spitsen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Rondbuigtang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	22 05 160
EAN	4003773042907
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	169 g
Afmetingen	160 x 55 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	3,0 mm
Beklengte (L3)	30,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

