

## Información sobre productos

# 25 03 125

### Alicate de montaje

(alicate de radio)

DIN ISO 5745

- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Superficie de agarre rayada
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Bocas rectas
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	25 03 125
EAN	4003773043065
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	72 g
Dimensiones	125 x 54 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,6 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	7,0 mm
Ancho de las puntas (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	1,8 mm
Longitud de boca (L3)	27,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	13 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.