

Productinformatie

46 31 A12

Borgveertang

Voor buitenringen op assen
45° gebogen

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- In overeenstemming met DIN 5254 en DIN 5254 B, maar 45° gebogen
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM Ø 45°

Algemeen	
Artikel-nr.	46 31 A12
EAN	4003773067009
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	85 g
Afmetingen	130 x 67 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 10 – 25 mm
Punten (diameter)	Ø 1,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen