

## Informazione prodotto

# 74 06 250

## Tronchese laterale per meccanica tipo forte

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini



⚡ 1000 V 



### Generico

Art. No.	74 06 250
EAN	4003773041955
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
Peso	453 g
Dimensioni	250 x 63 x 22 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,6 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,5 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 3,0 mm
collaudato VDE	si

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori