

Artikelnummer:  
**28949**

EAN-Nummer:  
4000870289495



Name  
**LED Vint AGL 300lm 4W 1800K gold E27 230V**

Hersteller  
Paulmann

#### Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Leistungsfaktor	0,5
Entspricht Glühlampe	25 W
Nennlichtstrom	250 lm
Lichtstromwinkel	360 °
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4,8 W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1800K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



LED

#### Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.800 K
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht netto	29 g
Energieverbrauch	4 kWh_1000h
Bestückung	4,8 W
Gewicht brutto	45 g
Farbe	Gold
Dimmbar	Nein
Bauform	Standardform

#### Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	6,5 x 14,3 x 6,6 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

#### Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Neu	✓

#### Abmessungen

Höhe	106 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	106 x x mm
Durchmesser	60 mm



**Paulmann**  
28949

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.