

BLACK BULL aanrijdbeschermingsplank S-line S-Line

element: dwarsbalk, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 60 x 1200 x 40 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, om te schroeven



Artikelnummer: 141992



BLACK BULL Aanrijdbeschermingssysteem S-line S-Line

Dwarsbalk

aanrijdbeschermingsplank

- element: dwarsbalk
- geschikt voor binnen
- hoogte x lengte x diepte 60 x 1200 x 40 mm
- wanddikte 3 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel
- om te schroeven
- levering inclusief montagemateriaal

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	wanddikte	3 mm
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	bevestigingstype	om te schroeven
type aanrijdbescherming	aanrijdbeschermingsplank	materiaal	staal
element	dwarsbalk	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating
plaats van toepassing	binnen	kleur aanrijdbescherming	geel
hoogte	60 mm	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
lengte	1200 mm	gewicht	5,5 kg

diepte 40 mm

Gerelateerde Producten

142007



veerelement voor aanrijdbeschermingsysteem, hoogte x breedte x diepte 50 x 200 x 200 mm, kan tot maximaal 10° worden gekanteld, van polyurethaan in zwart

Dit past ook bij ...

505094



industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel

505112



halmarkeerverf, standaardkleur, in RAL1003 signaalgeel, inhoud 5 l

505371



afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 985 x 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood

529543



afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit

532210



borden voor vluchtroutesignalering, nooduitgang links, pijl links, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 300 mm