

Durable dolly



draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
laadhoogte 160 mm, platform van
kunststof, met afrolrand, constructie
van polyethyleen in rood, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, met polypropyleen-
banden



Artikelnummer: 146386



Durable Rolplateau

dolly

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- laadhoogte 160 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform van kunststof, met afrolrand
- constructie van polyethyleen in rood
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met polypropyleen-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	platform uitrusting	afrolrand
type roller	dolly	materiaal onderstel	polyethyleen
draagvermogen	250 kg	kleur	rood
euronorm	ja	stuurstang	nee
laadhoogte	160 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
lengte laadvlak	600 mm	banden	polypropyleen
breedte laadvlak	400 mm	gewicht	3,46 kg

