

## ZARGES

### Aluminium rolcontainer

K 424 XC

hoogte x lengte x breedte 385 x 800 x 500 mm, inhoud 105 l, wanden met rondom lopende rillen, onderbouw 2 wielen

Artikelnummer: 146444



## ZARGES Aluminium transportkist K 424 XC



Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 385 x 800 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 310 x 750 x 450 mm
- inhoud 105 l
- wanden met rondom lopende rillen
- scharnierdeksel met dekselbanden
- afsluitbaar met steekslot
- stapelhoek
- onderbouw 2 wielen
- uittrekgreep, geveerde valgreep
- levering inclusief inlegement van polyethyleen schuim
- 10 jaar garantie


## Technische details




baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	nee	stapelbaar door	stapelhoek
inhoud	105 l	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	draaginstallatie	uittrekgreep, geveerde valgreep
hoogte	385 mm	nestbaar	nee
binnenhoogte	310 mm	onderrijdbaar	nee
lengte	800 mm	onderbouw	2 wielen
binnenlengte	750 mm	sluitsysteem	steekslot
breedte	500 mm	sluitingen aantal	2 stuks
binnenbreedte	450 mm	inhoud levering	inclusief inlegement van polyethyleen schuim
plafond	ja	garantie	10 jaar
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	10 kg
deksel uitrusting	dekselbanden		

## Gerelateerde Producten

146450		wielenset, voor transportkist, banden massief rubber, draagvermogen 50 kg, wiel Ø 125 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof
146451		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm
146452		dekseltas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 40 x 420 x 260 mm
146453		dekseltas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 40 x 150 x 260 mm
146457		binnentas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 310 x 750 x 450 mm, 7 vakken, van polyester
146464		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm
146470		plukschuim, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 310 x 750 x 450 mm, van polyurethaan

## Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
--------	---	---

146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag