

VARIOfit dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 820 x 500 mm,
platform van hout, opbouw 2
kopwanden (draadrooster), 2
zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen
met EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 203003



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal

dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 820 x 500 mm
- laadhoogte 250 mm
- platform van hout
- opbouw 2 kopwanden (draadrooster)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal verwerking gelast

type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	dubbele kopwandwagen van gaasmateriaal	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	250 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	820 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	kogellager
materiaal platform	hout	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
constructies	2 kopwanden (draadrooster)	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	hoogte	960 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	12 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	29 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		

Gerelateerde Producten

203072		4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203216		wielen met luchtbanden, banden lucht, draagvermogen 225 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg