

Rollcart chariot à ranchers

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1300 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 4 ranches, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium, disposition des roues rectangulaire



Numéro d'article: 203029

Rollcart Chariot à ranchers

Force 1200 kg

chariot à ranchers

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1300 x 800 mm
- hauteur de charge 305 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 4 ranches
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante moulage par injection aluminium
- roulettes pivotantes avec freins

- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à ranchers	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1200 kg	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur de charge	305 mm	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1300 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	800 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	matériau de jante	moulage par injection aluminium
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	rectangulaire
exécution de plateforme	imperméable	hauteur	800 mm
rehausses	4 ranches	surface de châssis	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	garantie	5 années
matériau de finition	soudé	Poids	56 kg

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg

