

Rollcart industrie-aanhanger

draagvermogen 3 t, laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm, platform van zeefdruk met antislippoppervlak, Waterdicht, enkelvoudige draaias, frame gelakt in RAL2004 zuiver oranje, 4 wielen, met massief rubber-banden



Artikelnummer: 203337



Rollcart Industriële aanhangwagens

Draagvermogen 3000 kg

industrie-aanhanger





- draagvermogen 3 t
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- laadhoogte 530 mm
- platform van zeefdruk met antislippoppervlak, Waterdicht
- enkelvoudige draaias
- schardissel met valbeveiliging
- frame gelakt in RAL2004 zuiver oranje
- 4 wielen
- met massief rubber-banden
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	aanhangwagen	oppervlak platform	antislip
type aanhangwagen	industrie-aanhanger	platform uitvoering	Waterdicht
materiaal	staal	wielen aantal/soort	4 wielen
draagvermogen	3 t	banden	massief rubber
laadhoogte	530 mm	wiel-ø	400 mm

lengte laadvlak	2000 mm	wiellager	Precisiekogellager
breedte laadvlak	1000 mm	wielbreedte	75 mm
constructies	geen	oppervlak	gelakt
sturing	enkelvoudige draaias	kleur	zuiver oranje // RAL2004
dissel	schaardissel met valbeveiliging	garantie	5 jaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	gewicht	285 kg

Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettlingbundels 1
210710		hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm
529663		kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje