

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 300 x 200 mm, capacité 5 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 221287



Bac gerbable norme Europe

avec trous de préhension fermés

bac gerbable norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 120 x 300 x 200 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 110 x 260 x 160 mm
- capacité 5 l
- force 10 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à ouvertures de prise fermées
- Plusieurs niveaux gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -10 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	oui
capacité	5 l	structure de cloison	plein
hauteur	120 mm	soubassement	plein

longueur	300 mm	charge	10 kg
largeur	200 mm	résistance à la température	-10 °C à +80 °C
hauteur intérieure	110 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
longueur intérieure	260 mm	dispositif de support	ouvertures de prise fermées
largeur intérieure	160 mm	couleur	gris
matériau	polypropylène	Poids	0,38 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide en blanc, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample