

## réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 730 x 1200 x 800 mm, capacité 354 l, en polyéthylène en rouge, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 225305



## Bac grande capacité

réceptif grand volume



- hauteur x longueur x largeur 730 x 1200 x 800 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 430 x 1130 x 730 mm
- capacité 354 l
- Ø de roue 125 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en rouge
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 roulettes pivotantes
- Transportable avec engins de levage
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

## Détails techniques




type de réceptif	réceptif grand volume	décoration murale	nervures de renfort
norme européenne	oui	soubassement	plein
capacité	354 l	fond renforcé par	rainures de renfort
hauteur	730 mm	fonction réceptif	Transportable avec engins

		de levage
hauteur intérieure	430 mm	charge dynamique 300 kg
longueur	1200 mm	gerbable oui
longueur intérieure	1130 mm	pliable non
largeur	800 mm	possibilité de passage au-dessous oui
largeur intérieure	730 mm	soubassement 4 roulettes pivotantes
matériau	polyéthylène	Ø de roue 125 mm
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	résistance à la température -40 °C à +60 °C
recyclable	oui	couleur rouge
structure de cloison	fermé	Poids 22,6 kg

## Accessoires

223101		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour récipient grand volume, longueur x largeur 1200 x 800 mm, en gris
230142		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour récipient grand volume, pour récipients longueur x largeur 1200 x 800 mm

## Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample