

PROCITY

miroir routier

VIALUX®

hauteur x largeur 600 x 750 mm,
Visibilité maximale 9 m, miroir en
acier inoxydable, antibuée et
antigivre, cadre en mousse en PVC
coloris rouge/blanc, réfléchissant

Numéro d'article: 227749



PROCITY Miroir routier VIALUX®

antibuée et antigivre

miroir routier

- Convient pour espaces exposés aux intempéries extrêmes
- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur 600 x 750 mm
- Visibilité maximale 9 m
- miroir en acier inoxydable, antibuée et antigivre
- cadre en mousse en PVC coloris rouge/blanc, réfléchissant
- pour fixation murale ou sur montants
- équipé de avec support
- 6 années de garantie

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	hauteur	600 mm
équipement de sécurité	miroir	largeur	750 mm
type de miroir	miroir routier	distance max.	9 m

lieu d'utilisation	extérieur	résistance	contre la corrosion et les rayonnements UV
convient pour (secteurs)	espaces exposés aux intempéries extrêmes	équipement miroir	support
matériau de miroir	acier inoxydable	Propriété du miroir	antibuée et antigivre
matériau de cadre	mousse en PVC	type de fixation	montage mural/sur montant
type de surface	réfléchissant	garantie	6 années
couleur de cadre	rouge/blanc	Poids	21 kg

Cela s'adapte aussi ...

224520		support de fixation pour miroir routier, longueur 1300 mm, en acier, galvanisé à chaud
224521		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier, galvanisé à chaud
224522		barre de tube pour miroir routier, hauteur x diamètre 4000 x 76 mm, en acier galvanisé à chaud avec laquage coloris RAL6005 vert mousse