

Treston bac à bec ReBOX

TRESTON

hauteur x largeur x profondeur 180 x 310 x 500 mm, en polypropylène recyclé industriellement en gris

lot 8 pièce

Numéro d'article: 272161



bac à bec

- convient pour ateliers et postes de travail dans l'industrie et convenant pour tous les rayonnages modulaires métriques courants
- hauteur x largeur x profondeur 180 x 310 x 500 mm
- en polypropylène recyclé industriellement en gris
- résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- ouverture de prise inclinée
- largeurs identiques gerbables grâce au rebord de gerbage
- livré étiquette autocollante incluse
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient	bac à bec	gerbable avec	rebord de gerbage
convient pour (secteurs)	postes de travail dans l'industrie	ouverture de prise	inclinée
norme européenne	non	résistance à la température	-20 °C à +75 °C
conducteur d'électricité	non	résistance	résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
hauteur	180 mm	couleur	gris
largeur	310 mm	volume de livraison	étiquette autocollante incluse
profondeur	500 mm	garantie	5 années

matériau	polypropylène	Poids	9,7 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

203969		chariot à plateaux, force 250 kg, Avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
215728		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 80 mm
221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
223712		stylos à bille, couleur d'encre noir, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
529928		escabeau universel léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 0,85 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium