

## Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 580 x 1440 x 680 mm, capacité 0,3 m<sup>3</sup>, force 750 kg, soubassement fourreaux pour fourche, Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 345396

## Bauer Benne basculante copeaux

### modèle bas

benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 580 x 1440 x 680 mm
- capacité 0,3 m<sup>3</sup>
- force 750 kg
- poids 112 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 12 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- retour automatique au dépôt du bac et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- robinet de vidange et tablette intermédiaire en tôle perforée (Ø de trou 3 mm, division 6 mm)
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- soubassement fourreaux pour fourche
- Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair

type de récipient	benne basculante	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
capacité	0,3 m³	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
hauteur	580 mm	écartement fourreaux de fourche	12 mm
longueur	1 440 mm	largeur de charge	12 mm
largeur	680 mm	robinet de vidange	oui
charge	750 kg	gerbable	non
modèle	modèle bas	emboîtable	non
matériau	tôle	considération comme matière dang	non
stabilité / raidissement / renfo	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	laqué
fonction de basculement	manuel	couleur	bleu // RAL 5012
fonction de pivotement retour	retour automatique au dépôt du bac	exécution couleur	bleu // RAL 5012
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	couvercle	en accessoires (non compris)
possibilité de passage au-dessous	oui	type de couvercle	couvercle rabattable
soubassement	fourreaux pour fourche	Poids	112 kg

## Accessoires

518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg
--------	--	--

## Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir