

## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 715 x 600 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500789



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

### avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs








- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 715 x 600 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/3x175 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie



## Détails techniques

type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	50 kg
type d'armoire	armoire à tiroirs	glissière tiroir	à roulement à billes
matériau	tôle d'acier	extension tiroir	85 %
matériau de finition	soudé	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1200 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	715 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre de tiroirs	9 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	3x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/3x175 mm	poignée	poignée barre
hauteur frontale 75 mm	3 pièce	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	garantie	10 années
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 175 mm	3 pièce	Poids	111 kg

## Accessoires

404280		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404282		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404283		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 175 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404298		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404299		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404301		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique
500793		auges, avec 42 compartiments, 35 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 715 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé