

werkbank

hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje



Artikelnummer: 532476

Werktafel

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm
- tafelblad van hout
- bladdikte 16 mm
- draagvermogen 320 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- midden 1 legbord
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje

Technische details

meubeltype	tafel	elektrisch geleidend	nee
type tafel	werkbank	onderbouwelementen midden	1 legbord
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	hout
hoogte	990 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1536 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	621 mm	kleur onderstel	blauw/oranje
dikte plaat	16 mm	legborden aantal	1 stuks
draagvermogen	320 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	nee	gewicht	38 kg

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs