

Rack de serveur en acier à fixation murale horizontale 48 cm 2U

StarTech ID: RK219WALVO



Le rack en acier à fixation latérale 48 cm RK219WALVO est un rack de serveur à fixation murale qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur. Ce rack 2U peut être fixé sur un mur ou directement sous un bureau/une table, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement. Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le rack à fixation murale permet d'économiser de la place dans les espaces réduits qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de dimension ordinaire. Ce rack permet de monter votre équipement à l'horizontale, laissant libre accès aux DEL, boutons de configuration et câbles en façade et à l'arrière. Sinon, votre équipement peut être monté à la verticale grâce à la plaque de finition inférieure fournie. L'équipement non montable en rack peut être installé en utilisant le rack comme boîtier/châssis mural. Construit conformément aux normes de rack 48 cm EIA-RS310, le RK219WALVO offre une fabrication robuste en acier et bénéficie d'une garantie à vie.

Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur
- Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace
- Installez un serveur lame à tout endroit d'un bureau sans avoir à disposer de toute une salle de serveurs
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Features

- La plaque en acier 2U incluse en option permet d'utiliser le rack comme un boîtier mural pour tout équipement non montable en rack
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
- Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
- Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
- Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-RS310

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Rack Type	2-Post
Hauteur U	2U
Type de cadre	Cadre ouvert
Fixation sur le mur	Oui
Type de porte avant	Ouvert
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	27.7 kg [61.2 lb]
Couleur	Noir
Largeur interne	465 mm [18.3 in]
Largeur externe	505 mm [19.9 in]
Hauteur externe	553 mm [21.8 in]
Profondeur externe	117.5 mm [4.6 in]
Poids du produit	7960 g [281 oz]
Emballage à plat	Non
Poids brut	9.4 kg [20.7 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Rack à fixation murale 2U RK219WALVO
Inclus dans le paquet	8 - Vis de panneau n° 10-32

Certifications, Reports and Compatibility

