

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 429-4000  
Artikel/Modell SARO Heißluftofen Modell TERNI  
GTIN 4017337 429066



- Material: Edelstahl
- Tür doppelverglast
- Inkl. 4 Bleche, glatt B 435 x T 315 mm
- Einschubhöhe: 75 mm
- Doppellüfter für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Timer: 0-60 Minuten
- Gewicht: 40 kg
- Maße: B 595 x T 600 x H 580
- Temp. +60/+300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,67 kW

Ursprung China  
Zolltarifnummer 85166090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827