

- ✓ Einschübe: 8 x 2/3 GN oder 442 x 320 mm
- ✓ Abstand zwischen den Blechen: 75 mm
- ✓ Insertions: 8 x 2/3 GN or 442 x 320 mm
- ✓ Distance between trays: 75 mm
- ✓ Insertions : GN 8 x 2/3 ou 442 x 320 mm
- ✓ Espacement entre grilles : 75 mm



Gärschrank 823HO



mit Wasserschale zur Luftbefeuchtung

- CNS 18/10
- Einschübe: 8 x 2/3 GN oder 442 x 320 mm
- Abstand zwischen den Blechen 75 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Anschlusswert: 2,0 kW / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 700 x T 600 x H 960 mm

GTIN 4015613610917
Art.-Nr. 116550

Fermenting cupboard 823HO



with waterpan for air moistening

- CNS 18/10
- Insertions: 8 x 2/3 GN or 442 x 320 mm
- Distance between trays 75 mm
- Temperature range: 30 °C up to 60 °C
- Power: 2,0 kW / 230 V 50-60 Hz
- Size: W 700 x D 600 x H 960 mm

GTIN 4015613610917
Code-No. 116550

Chambre de pousse 823HO



avec réservoir d'eau pour humidification

- Acier inoxydable 18/10
- Insertions : GN 8 x 2/3 ou 442 x 320 mm
- Espacement entre grilles 75 mm
- Plage de température : 30 °C jusqu'à 60 °C
- Puissance : 2,0 kW / 230 V 50-60 Hz
- Dimensions : L 700 x P 600 x H 960 mm

GTIN 4015613610917
Code-No. 116550