

brennenstuhl®

Lampe ovale à LED OL 1650

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent pas être changées
- pour montage mural et au plafond, livraison avec support mural et kit de vis
- convient pour l'intérieur et l'extérieur
- indice de protection IP65 - étanche à la poussière et protégé contre les éclaboussures
- lumière non éblouissante et en même temps économe en énergie
- boîtier en plastique
- résistance aux chocs : IK06
- Indice de rendu des couleurs : 81
- consommation électrique : 0,40 W
- consommation d'énergie : 15 watts
- flux lumineux : 1680 lm
- température de couleur : 4000 K
- durée de vie : 36.000 heures
- dimensions : (L)106 x (P)52 x (H)205 mm

Exemples d'utilisation :


- idéal pour l'éclairage de zones d'entrée, d'allées ou d'abris de voiture
- convient à l'utilisation dans les pièces humides comme les garages, les caves et les ateliers ou les jardins



Lampe ovale à LED OL 1650



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Produit	Couleur	Puissance	Equivalence	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe ovale à LED OL 1650	blanc	15 watts		1680 lm	81 Ra	4.000 K		F	1270780900	11272042