



### Polysafe-Depot Typ D1, für 1 Fass à 200 Liter und Kleingebinde

- zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien
- korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
- hergestellt aus Polyethylen (PE)
- wahlweise mit Türen oder platzsparenden Rollläden erhältlich
- Ausführungen mit integriertem Regalsystem zur flexiblen Lagerung von Kleingebinden verfügbar

- hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
- mit integrierter Auffangwanne
- Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
- integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport

- vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
- Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert.



PolySafe-Depot Typ D1 mit Türen, zur Lagerung von 1 Fass à 200 Liter Bestell-Nr. 271-829-J1

Optional erhältlich: PE-Halbpalette zum Einstellen von 1 Fass à 200 Liter, Bestell-Nr. 273-241-J1



PolySafe-Depot Typ D1 mit Türen und integriertem Regalsystem aus Kunststoff, Bestell-Nr. 271-831-J1



PolySafe-Depot Typ D1 mit Türen und integriertem Regalsystem aus Stahl, Bestell-Nr. 271-830-J1



PolySafe-Depot Typ D1 mit Rollläden und integriertem Regalsystem aus Kunststoff, Bestell-Nr. 271-834-J1



PolySafe-Depot Typ D1 mit Rollläden und integriertem Regalsystem aus Stahl, Bestell-Nr. 271-833-J1



PolySafe-Depot Typ D1 mit Rollläden, zur Lagerung von 1 Fass à 200 Liter, Bestell-Nr. 271-832-J1

Optional erhältlich: PE-Halbpalette zum Einstellen von 1 Fass à 200 Liter, Bestell-Nr. 273-241-J1



Türversion	Flügeltür	Flügeltür	Flügeltür
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	1	-	-
Lieferumfang	ohne Regal	mit Stahlregal: Fachmaße B x T (mm) 900 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	mit Kunststoffregal: Fachmaße B x T (mm) 900 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Maße innen B x T x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	245	245	245
Traglast gesamt [kg]	400	400	400
Bestellnummer	271-829-J1	271-830-J1	271-831-J1
Zubehör	Befestigungsset	Befestigungsset	Befestigungsset
Bestellnummer	212-607-J1	212-607-J1	212-607-J1



Türversion	Rollläden	Rollläden	Rollläden
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Kleingebinde	Kleingebinde
Anzahl	1	-	-
Lieferumfang	ohne Regal	mit Stahlregal: Fachmaße B x T (mm) 900 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar	mit Kunststoffregal: Fachmaße B x T (mm) 900 x 590, Fachlast 180 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 100 mm höhenverstellbar
Maße außen B x T x H [mm]	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060	1140 x 1050 x 2060
Maße innen B x T x H [mm]	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500	975 x 910 x 1500
Auffangvolumen [l]	245	245	245
Traglast gesamt [kg]	400	400	400
Bestellnummer	271-832-J1	271-833-J1	271-834-J1
Zubehör	Befestigungsset	Befestigungsset	Befestigungsset
Bestellnummer	212-607-J1	212-607-J1	212-607-J1