



3M Partikelmaske,

3M Partikelmaske FF P2 mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform, innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände, kompatibel mit Schutzbrillen, farbcodierte Bebanderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe

Artikel-Nr.: 8822

Beschreibung: 3M Partikelmaske,
FF P2 NR D mit Ventil

Material: Vlies

Farbe: weiß

Größe: universal

Normen: Kategorie III EN 149:2001 + A1:2009

Verpackungs Einheiten: 10 Stück / 240 Stück

Verwendbarkeit: Einwegmaske (NR)

Features: Ausatemventil
Dolomitstaub geprüft (D)
Metallnasenbügel
Vorgeformt

Atemschutz Schutzstufe: FFP2 / P2

Maskengruppe: Partikelmaske

Maskentyp: Halbmaske

Atemschutz Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Einsatzlimit / Grenzwert für Partikelmasken: bis zum 10-fachen des Grenzwertes