

## Thurmetall PC-Schrank BASIC

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 750 x 400 mm, Tastatur- und Mausablage klappbar, 4-fach Steckdosenleiste, Stecker Ausführung FR, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau

Artikelnummer: 146122



THURMETALL



## Thurmetall Computerschrank BASIC

### Ausführung FR

PC-Schrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 750 x 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Tastatur- und Mausablage klappbar
- 4-fach Steckdosenleiste
- Stecker Ausführung FR
- Flügeltür mit Sichtfenster
- 2 Ebene(n)
- Traglast je Ebene 60 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- verschließbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

Möbeltyp Schrank

Ländervariante Ausführung FR

Schranktyp	PC-Schrank	Farbe Front	hellblau
Türtyp	Sichtfenstertür	Farbe Korpus	taubenblau
Höhe	1800 mm	abschließbar	ja
Breite	750 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Tiefe	400 mm	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Schrank Ausstattung	Böden, Energieleiste	Material	Stahl
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Traglast Fachboden	60 kg	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
fahrbar	nein	Gewicht	42,68 kg