

PROCITY Scherensperre

Höhe x Breite 1100 x 0 - 2200 mm,
Pfosten in rot/weiß, Aus PVC in
rot/weiß

Artikelnummer: 224525



PROCITY Scherensperre

platzsparend zusammenklappbar

Scherensperre

- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite 1100 x 0 - 2200 mm
- integriertes Lagersystem
- Fuß für Beschwerung vorbereitet
- Pfosten in rot/weiß
- Aus PVC in rot/weiß
- Gewicht 8 kg

Technische Details

Verkehrssicherung	Leitsystem	Leitsystem Ausstattung	integriertes Lagersystem
Leitsystem	Gitter	Fuß Ausführung	für Beschwerung vorbereitet
Leitsystemtyp	Scherensperre	Farbe Pfosten	rot/weiß
Einsatzort	Außenbereich	Material	PVC
Höhe	1100 mm	Farbe	rot/weiß
Breite	0-2200 mm	Gewicht	8 kg

Dazu passt auch ...

141938		Warnschild, Symbol/Text: Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
148926		Bodenreparatur, 20 kg Gebinde: 5 kg Bindemittel und 15 kg Quarzsand, in RAL7021 Schwarzgrau
221169		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschaumstoff in gelb
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221266		Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 9
504402		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster elastisch, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff