

## Lakape Sichtlagerkasten Eco

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 213 x 330 /  
301 mm, Aus Polypropylen in blau

VE 10 Stück

Artikelnummer: 531037



## Lakape Sichtlagerkasten Eco

besonders geeignet für Rollenbahnen

Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 213 x 330 / 301 mm
- Aus Polypropylen in blau
- Gleiche Größen stapelbar
- Rollenbahngeeignet

### Technische Details


Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	rollenbahngeeignet	ja
elektrisch leitend	nein	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	150 mm	Gefahrstoffeeignung	nein
Breite	213 mm	Farbe	blau
Tiefe	330 mm	Größe	5 - HxBxT 150x213x330/301 mm
Bodentiefe	301 mm	Gewicht	5,7 kg
Material	Polypropylen		

### Zubehör





531060



Sichtscheibe, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 150 x 213 mm, aus Polypropylen

531069		Etikett, für Sichtlagerkästen Höhe x Breite 150 x 213 mm, in weiß
--------	---	---

### Dazu passt auch ...

209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau