

## Stekerbare kabeldozen RD



## AK2-RD W2, wisselschakeling

- Voorzien van 1x voeding (male rood), 2x schakelaar (female bruin), 1x lichtpunt aansluiting (female wit).

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT3342</b>
EAN:	8712259363059
Verpakkinghoeveelheid	1 st.
Schakeling	Omschakeling
Aantal uitgangen	2
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	60 mm
Uitvoering deksel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Montageplaat
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	10
Voor buisdiameter	Overig
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Geen
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.