

WorkForce Pro WF-4740DTWF



DATENBLATT



Ideal für das Büro: kompakter, schneller und kostengünstiger 4-in-1-Tintenstrahldrucker mit beidseitigem Druck, automatischem Duplex-Dokumenteneinzug und einem 10,9 cm großen Touchscreen

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Büromitarbeiter mit dem superschnellen und kompakten WorkForce Pro WF-4740DTWF. Selbst bei Hochbetrieb wird dieses 4-in-1-Modell mit doppelseitigem Druck, einer Papierkapazität von 500 Blatt, einem automatischen Dokumenteneinzug für 50 Blatt und PrecisionCore-Technologie den Anforderungen gerecht. Dank NFC¹, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und der kostenlosen mobilen Druck-Apps von Epson² ist die Bedienung kinderleicht. Und mit XL-Patronen lassen sich bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß drucken³.

Zahlreiche Funktionen

Beschleunigen Sie die Abläufe in Ihrem Büro mit dem automatischen Duplex-Dokumenteneinzug für 50 Blatt und zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt. Drucken Sie laserscharfe Dokumente in Top-Qualität mit der PrecisionCore-Technologie von Epson. Dieses Modell unterstützt außerdem LDAP und Dokumente lassen sich mit Scan-to-Funktionen in E-Mails, die Cloud, auf FTP-Server und das Netzwerk scannen und so gemeinsam nutzen.

Kompakt aber stark

Der durchdachte WF-4740DTWF mit seinem eleganten Design und der kompakten Größe ist mit einem 10,9 cm großen Touchscreen ausgestattet.

Abläufe optimieren

Sorgen Sie mit einer Druckgeschwindigkeit von 24 Seiten/Minute⁴ und schnellem beidseitigem Druck für reibungslose Abläufe in Ihrem Unternehmen.

Geringe Betriebskosten


Drucken Sie mit der DURABrite Ultra-Tinte von Epson professionelle Dokumente, die wasser- und wischfest sind und auch Textmarkern standhalten. Der Drucker verwendet separate Einzelpatronen, so dass nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden muss. Das schont Ihr Budget. Und mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 in Farbe⁴.

Drucken von überall aus

Drucken Sie mit Wi-Fi oder Wi-Fi Direct im gesamten Büro von kompatiblen WLAN-Geräten aus ganz ohne WLAN-Router. Und mit NFC und einem kompatiblen Android-Gerät können Sie Druckaufträge sogar bequem per Berührung starten¹. Ein weiterer Pluspunkt sind die kostenlosen mobilen Druck-Apps und Lösungen von Epson, darunter E-Mail Print. Damit lassen sich Dokumente von fast überall auf der Welt zum Drucken senden².

PRODUKTMERKMALE

- **4-in-1 Multifunktionsgerät für Unternehmen**
Beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen
- **Schneller Druck in professioneller Qualität**
Bis zu 24 Seiten/Minute in Schwarzweiß, 22 Seiten/Minute in Farbe³
- **Anschlussmöglichkeiten**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC¹ und Ethernet
- **Mit XL-Patronen mehr Seiten drucken**
Bis zu 2.600 Seiten in Schwarzweiß und 1.900 Seiten in Farbe mit XL-Patronen⁴
- **Kostenlose mobile Druck-Apps von Epson²**
Drucken und Scannen von überall aus²



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	24 seiten/min Monochrom, 22 seiten/min Farbe
ISO/IEC 24734	
Duplex-Druckgeschwindigkeit	14 DIN A4-seiten/min. Monochrom, 14 DIN A4-seiten/min. Farbe
(gemäß ISO/IEC 24734)	
Maximale	34 seiten/min Monochrom (Normalpapier), 30 seiten/min Farbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Druckauflösung	4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen	25.000 seiten pro monat
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

FAX

Fax-Kurzwahltasten (max.)	100 Namen und Nummern
Seitenspeicher	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Adressbuch, Zeitversetzte Faxesendung, Fax-Rundsendungen

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service
	Optionale Garantieverlängerung verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CF75402
Barcode	8715946628981
Kartonabmessungen	482 x 430 x 400 mm
Kartongewicht	13,5 kg
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	10 Stück (2 x 5)

WorkForce Pro WF-4740DTWF

LIEFERUMFANG

- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Garantiedokument

KOMPATIBLE TINTENPATRONEN



TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



Vorhängeschloss Vorhängeschloss
35XL 35

●	2.600 Seiten*	900 Seiten*
● ● ●	1.900 Seiten*	650 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. NFC- und Wi-Fi Direct-fähiges Gerät mit Android OS 4.0 oder höher erforderlich. Download der Epson iPrint App von Google Play erforderlich.
2. Für Epson iPrint sind eine Wireless-Verbindung und die Epson Druck-App erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten wünschen, besuchen Sie uns im Internet unter www.epson.de/connect.
3. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen unter www.epson.eu/pageyield.
4. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen Druck im DIN A4-Standardmodus. Weitere Informationen unter www.epson.eu/testing.

EPSON®