

Artikelnummer: 133017

Kurzbeschreibung: Stalen lekbak zonder rooster, 800 x 800 mm, blauw RAL 5012

Langbeschreibung: Stalen lekbak zonder rooster, 800 x 800 mm: [ul] opslagmogelijkheid voor max. 1 vat van 200 liter, ook combineerbaar[ul] met 60 l-vaten en kleine tanks.[ul] met conformiteitsverklaring (a'œHP), conform StawaR, voor[ul] ontvlambare vloeistoffen uit de GHS-categoriea'«n 1-3 alsook watergevaarlijke vloeistoffen uit de GHS-categoriea'«n 1-4[ul] 3 mm dikke staalconstructie inrijhoogte: 100 mm optioneel met of zonder verzinkt rooster (draagvermogen[ul] 1000 kg/m²) met of zonder wielen, 2 zwenk- en 2 bokwielen uit polyamide[ul] (a~ 180 mm), waarvan 1 zwenkwiel met vastzetter[ul] bouwhoogte: 220 mm en schuifgreep opvang: 210l afmetigen l 800 x b 800 x h 465 mm[ul]

