

Artikelnummer: 150110

Kurzbeschreibung: Ruimtebesparende tank, 1100 l

Langbeschreibung: Ruimtebesparende tanks van 1100 tot 4000 l: [ul]Voedselkwaliteit in natuurlijke kleurVoor vloeistoffen met een soortelijk gewicht van max.

1,1Bestand tegen de meeste chemische stoffenBestand tegen temperaturen tot +30°C Tank 1100 l en 1500 l met 1 schroefaansluitingTank 2000 l, 2500 l, 3000 l en 4000 l met 3

schroefaansluitingen[ul]Uitrusting[ul]Vulkoepel DN 400 met hefboomsluitingVoor het bevestigen van armaturen of tankverbindingen is een voorbereekte flens aan de kopse kant van de tank aangebrachtAlle schroefdooppen zijn voorzien van een schroefstop en een 2"

gasdraadaansluitingRuimtebesparend opslaan met vaten en tanks. Alle vaten zijn geschikt voor het opslaan van diverse vloeistoffen en bestand tegen vele zuren en logen (info op aanvraag!). Vervaardigd van slag- en stootvast, naturel lagedruk polyetheen, geschikt voor levensmiddelen.[ul]

Alle ruimtebesparende tanks moeten met het hele grondvlak rustend op de ondergrond opgeslagen worden, bovendien zijn ze niet geschikt voor opslag buiten.Accessoires[ul]Op aanvraag zijn deze tanks ook in zwart leverbaar De volgende accessoires kunnen op verzoek afzonderlijk worden besteld (niet bij de levering inbegrepen) PE-kunststof kraan 1 1/4" met contraflensMessing kogelkraan 2" met stalen contraflens (zie toebehoren)Extra aansluitingen kunnen tegen meerprijs gelast wordenReserve-onderdelen, op aanvraag[ul]

