

**Artikelnummer:** 306498

**Kurzbeschreibung:** Veiligheidshelm EuroGuard I/79 4-G, hogedrukpolyetheen, DIN EN 397, wit, met 4-puntsriem ventilatie,



**Langbeschreibung:** Veiligheidshelm EuroGuard I/79 4-G, hogedrukpolyetheen, DIN EN 397, div. kleuren, met 4-puntsriem verluchting, : Modern design, gemaakt van lichtgewicht thermoplastische kunststof met uitzonderlijke schokbestendigheid - de EuroGuard I/79 4G helm biedt de ideale hoofdbescherming voor de bouw en industrie. Binnenin uitgerust met een in hoogte verstelbare 4-puntsgordelband en een hoogwaardige eco-leren zweetband, zit deze constructiehelm ergonomisch en comfortabel op het hoofd. De verstelbare zijventilatie voorkomt warmteophoping in de helm en belooft extra draagcomfort. Een in de helm geïntegreerd afvoersysteem in de vorm van een zijwaartse regengoot zorgt ervoor dat het regenwater zonder problemen kan wegstromen. Het verwerkte materiaal heeft beschermende eigenschappen tot een temperatuur van -20-°C, zodat u de helm zonder aarzeling kunt gebruiken, zelfs wanneer u buiten in extreem koude omstandigheden werkt.

**Belangrijke details:**

- Ergonomische hoofdbescherming met in hoogte verstelbare 4-puntsgordelbinnenuitrusting met 4-puntsgordel
- Incl. verstelbare zijventilatie
- Sleuf 30 mm voor gehoorbeschermerhouder
- Geïntegreerde regenwatergoot
- kinriemhouder
- Licht langwerpige halselement
- Extra draagcomfort dankzij de eco lederen zweetband met eco-leren zweetband
- Dubbelwandig binnenwandprofiel voor meer zijdelingse stijfheid door dubbelwandig profiel
- Kan gebruikt worden bij lage temperaturen tot -20-°C.
- Gemaakt van extreem resistent materiaal met een laag eigen gewicht (thermoplastisch HDPE).
- Voldoet aan de Europese norm voor veiligheidshelmen (DIN EN 397).

