


Han Fast-Lock 1,5-2,5qmm ang.silverplate



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 08 000 7222
Beschreibung	Han Fast-Lock 1,5-2,5qmm ang.silverplate
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09080007222

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han-Fast [®] Lock
Kontaktart	Leiterplattenkontakt
Kontaktbeschreibung	mit Stift gewinkelt

Ausführung

Lieferumfang	Einzelkontakt
--------------	---------------

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 ... 2,5 mm ²
Bemessungsstrom	≤60 A
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
Oberfläche Verriegelung	passiviert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	2,29 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188617
ETIM	EC002637
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)