

Lichtschranken/Lichttaster
Baureihe W34, Reflexions-Lichtschranke

WL34-R240



Typ > [WL34-R240](#)
Artikelnr. > [1019250](#)

- Universelle Versorgungsspannung
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Funktionsreserve in sichtbarem Rotlicht
- M16-Verschraubung um 90° drehbar
- Zeitstufen




Produktmerkmale

Schaltabstand von ... bis:	0,03 ... 22 m
Bezogen auf:	Reflektor PL80A
Empfindlichkeitseinstellung:	Potentiometer
Lichtsender:	LED
Lichtart:	Rotlicht
Lichtfleckdurchmesser:	Ca. 250 mm in 15 m Entfernung


Technische Daten

Bauform:	quaderförmig
Abmessungen (B x H x T):	27 x 92 x 70 mm
Versorgungsspannung von ... bis:	AC/DC 24 ... 240 V / 12 ... 240 V
Schaltausgang:	1 x u, galv. getrennt
Leistungsaufnahme:	< 2 VA
Schaltspannung max.:	AC: 250 V / DC: 120 V
Schaltstrom max.:	4 A / AC 240 V, 4A / DC 24 V
Schaltleistung max.:	AC 1000 VA / DC 100 W
Ansprechzeit:	≤ 10 ms
Schaltfolge:	10 Hz
Zeitstufe:	einstellbar: 0,5 ... 10 s
Anschlussart:	M16-Verschraubung, Klemmen, M16
Schutzschaltungen:	Uv-Anschlüsse verpolsicher / Störimpulsunterdrückung
Schutzart:	IP 67
Umgebungstemperatur, Betrieb von ... bis:	-40 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur, Lager von ... bis:	-40 °C ... +75 °C
Gewicht:	ca. 140 g
Frontscheibenheizung:	-
Polfilter:	✓
Werkstoff, Gehäuse:	ABS


Masszeichnung




Anschlussart




Funktionsreserve



Einstell-Möglichkeiten



Anschluss-Schema



Schaltabstand-Diagramm



Australia

Phone +61 3 9497 4100
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail sac@sick.com.br

Ceská Republika

Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +852-2763 6966
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301
E-Mail kundenservice@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-999-0590
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341
E-Mail support@sick.jp

Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail austefjord@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

Republic of Korea

Phone +82-2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net

Republika Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

România

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7 495 775 05 34
E-Mail info@sick-automation.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Suomi

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886 2 2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 216 587 74 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae

USA/Canada/México

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies
in all major industrial nations at
www.sick.com