



STAKAP 5 grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Aufbaudose


Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	17.07.2008

Produktbeschreibung

Beschreibung	Aufbaudose unmontiert, mit beigelegten Kontakten
Typ	STAKAP 5 grau/grey
Bestell-Nr.	932 511-106
Kontaktart	gedeferte Buchse
Polzahl	5 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1 mm ²
Gehäusefarbe	grau
Kontaktträgerfarbe	schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,6 mm
Bemessungsspannung	AC 400 V / DC 250 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 6 A
Durchgangswiderstand	≤ 10 mOhm
Anschlußart	crimpen

Gehäusebefestigung	Schrauben
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Nennspannung	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	UL 94 HB
Kontaktträger	UL 94 V-0
Zulassungen	
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001