

Köpfe zu Halter FUL, FUP, FUA



500 VAC · 4 W / 16 A (VDE) · 600 VAC/DC · 30 A (UL/CSA)



Standards

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA 4248-1 / no. 39

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40010391
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

Passender Kopf zu FUA; FUL; FUP

Weblinks


pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Verpackungsdetails, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	500VAC (VDE), 600VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	16 A (VDE), 30 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 16 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Duroplast
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	

Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV
-------------------	----------------

Dimension



0031.2323

0031.2321

Alle Varianten

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	0031.2321
mit Schlitz	5 x 20mm	IP 40	0031.2323

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:<http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktveruegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit

Plastiktüte (25 St.)