



Pan-Ty™ PLT4H-L-Kabelbinder, PA6.6, 14,5“ L, 120 lb, PK50

PLT4H-L

Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT4H-L wurden für die Anforderungen von allgemeinen Anwendungen konzipiert und sind bei gleichbleibend hoher Leistung zuverlässig. Mit einer abgerundeten Spitze lassen sie sich leicht auf ebenen Flächen greifen und ermöglichen eine schnellere Ersteinführung. Leicht-schwerer Querschnitt, 14,5 Zoll (368 mm) Länge. Bestehend aus Nylon 6.6, Farbe Natur, Packungsgröße 50 Stück.

Spezifikationen

Produkttyp	Premium-Kabelbinder
Zweitmarke	Pan-Ty™
Farbe	Natur
Umgebung	Innen
Material	Nylon 6.6
Widerstandseigenschaften	n. v.
Gesamtlänge (Zoll)	14.5
Gesamtlänge (mm)	368
Gehäusebreite (Zoll)	0.3
Gehäusebreite (mm)	7.6
Gehäusestärke (Zoll)	0.075
Gehäusestärke (mm)	1.9
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	4
Max. Bündeldurchmesser (mm)	102
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.188
Min. Bündeldurchmesser (mm)	4.8
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	534
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	120
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	CSA-zertifiziert, UL-anerkannt (Listennr. E56854), UL 62275-konform (Typ 2, 21), RoHS-konform
U.S. Militär Querverweisnummer	MS3367-3-9

Spezifikationen (fortgesetzt)

Zur Verwendung mit	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH
Teilemerkmale	Einteilige Konstruktion für konsistente, zuverlässige Leistung. Geringe Einfädelfkraft.

Verpackungsdetail

UPC	07498354091
Std. Pck. Mg.	50
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0534
Std. Abr. Mg.	500
Std. Abr. Vol. (cf)	0.5339