

Datenblatt

Kunststoff-Leertrommel 10120

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen ⚡.




- Ohne Leitung
- max. 40m H07xx 3G1,5 Leitung

geeignet zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16 A	Ø285mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
L / B / H:	290 / 195 / 380 mm
Gewicht:	ca. 1,65 Kg
EAN:	4011160101205

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1