


fetra Paketkarre

Traglast 300 kg, Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Schaufel anschraubbar und austauschbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 119157



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Paketkarre mit großer Stahlrohr-Klappschaufel

Paketkarre



- Traglast 300 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Höhe x Breite 1300 x 580 mm
- Schaufel anschraubbar und austauschbar
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Treppenkufen | ja |
| Karrentyp | Paketkarre | Bereifung | Luft |
| Traglast | 300 kg | Radlager | Rollenlager |
| Schaufelbreite | 250-320 mm | Rad-Ø | 260 mm |
| Schaufeltiefe | 250-500 mm | Material Felge | Kunststoff |
| Schaufel Funktion | anschaubar/austauschbar | Sicherheitsgriff | ja |
| Material | Stahl | Höhe | 1300 mm |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Breite | 580 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Garantie | 10 Jahre |
| Farbe | brillantblau // RAL5007 | Anlieferung | zerlegt |
| klappbar | ja | Gewicht | 16,5 kg |
| Klappfunktion | Schaufel | | |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 119195 |  | Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 119197 |  | Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |