

## Hymer Mehrzweck-Teleskopleiter

3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen,  
Holmlänge 2,41 - 5,21 m, Aus  
Aluminium

Artikelnummer: 219698



**HYMER**



## Hymer Mehrzweck-Teleskopleiter

Mehrzweck-Teleskopleiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 rutschsicher profilierte Sprossen
- für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 5,34 m / 3,9 m
- Holmlänge 2,41 - 5,21 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Smart-Base®-Traverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 14,3 kg
- Gemäß DIN EN 131





- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweck-Teleskopleiter	Unterbau	Smart-Base®-Traverse
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	dreiteilig
Länge Holm	2,41-5,21 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,34 m	Garantie	5 Jahre
Arbeitshöhe als Schiebeleiter	3,9 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	3 x 8	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Tiefe Sprossen	30 mm	Gewicht	14,3 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau

523835



Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz